


BUSE APE 110°

Caractéristiques


- Orifice en céramique rose (excellente précision et grande résistance à l'usure)
- Jet plat 110° : recouvrement des jets nécessaire pour obtenir une répartition uniforme
- Adapté à tous les portes-buses, s'utilise avec des écrous de largeur de méplat 11mm
- Buse opérationnelle dès 2 bar
- Débit correspondant au code couleur EUROPE Albuz
- Formation de gouttelettes de taille moyenne
- Précision recommandée : 2 bar
- Hauteur minimum de rampe : 50/60cm

Domaine d'application

- Tout type de traitements (herbicides, fongicides, insecticides, etc...)



APE 110°	Vrac	Blister
	L'unité	4 buses
Matière Céramique		
APE 110 (jaune)	715138	747606
APE 110 (orange)	715139	747607
APE 110 (rouge)	715140	747608
APE 110 (vert)	715141	747609
APE 110 (turquoise)	715143	-
APE 110 (bleu)	715142	-
APE 110 (gris)	715144	-
APE 110 (noir)	715145	-
APE 110 (ivoire)	715146	-
APE 110 (blanc)	715147	-



Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)							
				8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h
APE 110 JAUNE	F	2	0.49	74	59	49	42	37	33	30	27
	F	2.5	0.55	83	66	55	47	42	37	33	31
	F	3	0.61	91	73	61	52	45	40	36	33
	F	3.5	0.65	98	79	65	56	49	44	39	36
APE 110 ORANGE	TF	4	0.70	105	84	70	60	53	47	42	38
	F	2	0.69	104	83	69	59	52	46	42	38
	F	2.5	0.77	116	93	77	66	58	52	46	43
	F	3	0.85	127	102	85	73	64	57	51	46
APE 110 ROUGE	F	3.5	0.92	138	110	92	79	69	61	55	50
	F	4	0.98	147	118	98	84	74	65	59	53
	F	2	0.99	148	119	99	85	74	66	59	54
	F	2.5	1.11	166	133	111	95	83	74	66	60
APE 110 VERT	F	3	1.21	182	145	121	104	91	81	73	66
	F	3.5	1.31	196	157	131	112	98	87	79	71
	F	4	1.40	210	168	140	120	105	93	84	76
	F	2	1.40	210	168	140	120	105	93	84	76
APE 110 TURQUOISE	F	2.5	1.57	235	188	157	134	117	104	94	85
	F	3	1.71	257	206	171	147	129	114	103	93
	F	3.5	1.85	278	222	185	159	139	123	111	101
	F	4	1.98	297	238	198	170	149	132	119	107
APE 110 BLEU	M	2	1.69	253	203	169	145	127	113	101	92
	F	2.5	1.89	283	227	189	162	142	126	113	103
	F	3	2.07	310	248	207	177	155	138	124	113
	F	3.5	2.24	335	268	224	192	168	149	134	122
APE 110 GRIS	F	4	2.39	359	287	239	205	179	159	143	130
	M	2	1.98	297	238	198	170	148	132	119	108
	M	2.5	2.21	332	266	221	190	166	148	133	121
	F	3	2.42	364	291	242	208	182	162	145	132
APE 110 NOIR	F	3.5	2.62	394	314	262	224	196	175	157	142
	F	4	2.80	420	336	280	240	210	187	168	152
	G	2	2.79	418	334	279	239	209	186	167	152
	M	2.5	3.11	467	374	311	267	234	208	187	170
APE 110 IVOIRE	M	3	3.41	512	409	341	292	256	227	205	186
	M	3.5	3.69	553	442	369	316	276	246	221	201
	F	4	3.94	591	473	394	338	296	263	236	215
	G	2	3.95	592	473	395	338	296	263	237	215
APE 110 BLANC	G	2.5	4.41	662	529	441	378	331	294	265	241
	G	3	4.83	725	580	483	414	362	322	290	263
	M	3.5	5.22	783	626	522	447	391	348	313	285
	M	4	5.58	837	670	558	478	419	372	335	304



715140



715142



715143

BCPC		
TF	Très fines	< 136µm
F	Fines	136µm ÷ 177µm
M	Moyennes	177µm ÷ 218µm
G	Grossières	218µm ÷ 349µm
TG	Très grossières	349µm ÷ 428µm
EG	Extrêmement grossières	428µm ÷ 622µm