


BUSE CVI 110°

Caractéristiques

- Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes
- Réduction de la dérive
- Orifices en céramique
- Forme de buse anti-bouchage et double orifice d'admission d'air
- Format compact (22mm) adapté à toutes les rampes ou porte-buses
- Adaptée à tous les porte-buses, s'utilise avec des écrous de largeur de méplat 8mm
- Débit correspondant au code couleur ISO
- Buse opérationnelle dès 1.5 bar
- Pression recommandée : 2 bar
- Hauteur minimum de rampe recommandée : 50/60cm

Domaine d'application


- Particulièrement recommandée pour les traitements en arboriculture (produits systémiques et contact)



110°



1.5-5 bar



Méplat
8 mm



Types
A-G



CERAM




COULEURS
ISO



(**)

CVI 110°	Vrac	Blister
	L'unité	4 buses
Matière Céramique		
CVI 110 015 (vert)	715164	-
CVI 110 02 (jaune) **	715165	747614
CVI 110 025 (violet) **	715166	747615
CVI 110 03 (bleu) **	715167	747616
CVI 110 04 (rouge) **	715168	747617
CVI 110 05 (marron) **	715169	-



715165



715167



715168

Cod.	BCPC	bar	l/min	Litres par hectare - Distance entre 2 buses : 50 cm									
				9	10	12	14	16	18	20	22	24	26
				km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h
CVI 110 015 VERT (100 Mesh)	TG	1,5	0.42	56	50	42	36	32	28	25	23	21	19
	TG	2	0.49	65	59	49	42	37	33	29	27	25	23
	TG	2,5	0.54	72	65	54	46	41	36	32	30	28	25
	TG	3	0.60	80	72	60	51	45	40	36	33	30	28
	G	4	0.69	92	83	69	59	52	46	41	38	35	32
CVI 110 02 JAUNE (100 Mesh)	G	5	0.77	103	92	77	66	58	51	46	42	39	36
	TG	1,5	0.57	76	68	57	49	43	38	34	31	29	26
	TG	2	0.66	88	79	66	57	50	44	40	35	33	30
	TG	2,5	0.73	97	88	73	63	55	49	48	40	37	34
	G	3	0.80	107	96	80	69	60	53	52	44	40	37
CVI 110 025 VIOLET (50 Mesh)	G	4	0.91	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
	G	5	1.03	137	124	103	88	77	69	62	56	52	48
	TG	1,5	0.71	95	85	71	61	53	47	43	39	36	33
	TG	2	0.82	109	98	82	70	62	55	49	45	41	38
	G	2,5	0.91	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
CVI 110 03 BLEU (50 Mesh)	G	3	1.00	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46
	G	4	1.15	153	138	115	99	86	77	69	63	58	53
	G	5	1.29	172	155	129	111	97	86	77	70	65	60
	TG	1,5	0.85	113	102	85	73	64	57	51	46	43	39
	TG	2	0.98	131	118	98	84	74	65	59	53	49	45
CVI 110 04 ROUGE (50 Mesh)	G	2,5	1.10	147	132	110	94	83	73	66	60	55	51
	G	3	1.20	160	144	120	103	90	80	78	65	60	55
	G	4	1.39	185	167	139	119	104	93	83	76	70	64
	G	5	1.55	207	186	155	133	116	103	93	85	78	72
	TG	1,5	1.13	151	136	113	97	85	75	68	62	57	52
CVI 110 05 MARRON (50 Mesh)	G	2	1.31	175	157	131	112	98	87	80	71	66	60
	G	2,5	1.46	195	175	146	125	110	97	87	80	73	67
	G	3	1.60	213	192	160	137	120	107	94	87	80	74
	TG	4	1.85	247	222	185	159	139	123	111	101	93	85
	TG	5	2.07	276	248	207	177	155	138	124	113	104	96
CVI 110 05 MARRON (50 Mesh)	TG	1,5	1.41	188	169	141	121	106	94	85	77	71	65
	G	2	1.63	217	196	163	140	122	109	98	89	82	75
	G	2,5	1.82	247	220	183	156	137	121	110	100	92	84
	G	3	2.00	267	240	200	171	150	133	120	109	100	92
	EG	4	2.31	308	277	231	198	173	154	139	126	116	107
CVI 110 05 MARRON (50 Mesh)	TG	5	2.58	344	310	258	221	194	172	155	141	129	119

BCPC		
G	Grossières	350µm ÷ 450µm
TG	Très grossières	450µm ÷ 575µm
EG	Extrêmement grossières	> 575µm