

BUSE AIXR 110°

Caractéristiques

- Taille compacte
- Pré-orifice démontable
- Aspirateur d'air venturi permet la production de grosses gouttelettes
- Très bonne résistance aux produits chimiques, y compris les acides

Domaine d'application

- Pulvérisation de produits phytosanitaires systémiques et de contact



110°



1-6 bar



Méplat
8 mm



Types
A-G-K



POM



Couleurs
ISO




(**)

AIXR 110°	Vrac
	L'unité
Matière Polyacétal (POM)	
AIXR 110-015 (vert) **	716761
AIXR 110-02 (jaune) **	716878
AIXR 110-025 (violet) **	716771
AIXR 110-03 (bleu) **	716760
AIXR 110-04 (rouge) **	716759
AIXR 110-05 (marron) **	716758
AIXR 110-06 (gris)	716757

Cod.	BCPC	bar	l/min	l/ha (écartement latéral : 50 cm)									
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
AIXR 110-015 (100M)	EG	1.0	0.34	102	82	68	58	51	41	34	25	23	20
	TG	2.0	0.48	14	115	96	82	72	58	48	36	32	29
	G	3.0	0.59	177	142	118	101	88	71	59	44	39	35
	G	4.0	0.68	204	163	136	117	102	82	68	51	45	41
	M	5.0	0.76	228	182	152	130	114	91	76	57	51	46
AIXR 110-02 (50M)	M	6.0	0.83	249	199	166	142	125	100	83	62	55	50
	EG	1.0	0.46	138	110	92	79	69	55	46	34	31	28
	TG	2.0	0.65	195	156	130	111	98	78	65	49	43	39
	G	3.0	0.79	237	190	158	135	119	95	79	59	53	47
	G	4.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	61	54
AIXR 110-025 (50M)	G	5.0	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76	68	61
	M	6.0	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84	75	67
	EG	1.0	0.57	171	137	114	98	85	68	57	43	38	34
	EG	2.0	0.81	243	194	162	139	122	97	81	61	54	49
	TG	3.0	0.99	297	238	198	170	149	119	99	74	66	59
AIXR 110-03 (50M)	G	4.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85	76	68
	G	5.0	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96	85	77
	G	6.0	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	93	84
	EG	1.0	0.68	204	163	136	117	102	82	68	51	45	41
	EG	2.0	0.96	288	230	192	165	144	115	96	72	64	58
AIXR 110-04 (50M)	EG	3.0	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88	79	71
	G	4.0	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	91	82
	G	5.0	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91
	G	6.0	1.67	501	401	334	286	251	200	167	125	111	100
	EG	1.0	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68	61	55
AIXR 110-05 (50M)	EG	2.0	1.29	387	310	258	221	194	155	129	97	86	77
	TG	3.0	1.58	477	379	316	271	237	190	158	119	105	95
	TG	4.0	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109
	G	5.0	2.04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122
	G	6.0	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134
AIXR 110-06 (50M)	EG	1.0	1.14	342	274	228	195	171	137	114	95	76	68
	EG	2.0	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	97
	EG	3.0	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118
	TG	4.0	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136
	G	5.0	2.54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152
AIXR 110-06 (50M)	G	6.0	2.79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167
	EG	1.0	1.37	411	329	274	235	206	164	137	103	91	82
	EG	2.0	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116
	EG	3.0	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142
	TG	4.0	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164
AIXR 110-06 (50M)	G	5.0	3.06	918	734	612	525	459	367	306	230	204	184
	G	6.0	3.35	1005	84	670	547	503	402	335	251	223	201

BCPC		
M	Moyennes	177µm ÷ 218µm
G	Grossières	218µm ÷ 349µm
TG	Très grossières	349µm ÷ 428µm
EG	Extrêmement grossières	428µm ÷ 622µm



716761



716771